

Puuraukude ja pragude täiteaine ULTRA

Tehniline teabeleht

750g / Artikli nr.101476 / EAN 4016215101476



Ideaalne puuraukude, pragude ja väikeste kahjustatud alade kiireks parandamiseks, täitmiseks ja liimimiseks. Kiiresti kõvenev spetsiaalne tasandussegu avaldab muljet oma äärmiselt suure liimitugevuse ja mitmekülgse kasutusvõimalusega sise- ja välistingimustes. See on kasutusvalmis umbes 30 minuti pärast, kleepub usaldusväärselt mineraalsetele aluspindadele, plaatidele ja muudele mitteimavatele pindadele ning tagab pikaajalise, puhta ja professionaalse parandustulemuse.

- Kõikehõlmav tasandussegu remondiks, täiteks ja liimimiseks
- põhineb spetsiaalsel valgel tsemendil
- Äärmiselt tugev haardumine isegi glasuuritud plaatidel
- Kihi paksus 0-10 cm
- Kiire kõvenemine 30 minuti pärast
- sise- ja välistingimustes
- Madal kromaat sisaldus vastavalt ELi määruse 1907/2006 XVII lisale (47).

Kohaldamisala

Kiiresti kõvenev tsemenditäiteaine puuraukude ja pragude täitmiseks sees/väljas, kleepib paljudele aluspindadele, sh plaatidele, ka remondi- ja liimimisühendina.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, terve, puhas ning tolmu- ja rasvavaba. Eeltöödelda tugevalt imav, liivaga ja kriidiga kaetud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Puhastage ja rasvatage hoolikalt plaadid ja muud mitteimavad aluspinnad.

Töötlemine

Segamine: 750 g pulbrit puistatakse umbes 300 ml puhtasse, külma vette ja segatakse tugevalt, kuni moodustub homogeenne mass. Kui kasutamisel on vaja suuremat stabiilsust, tuleks vee kogust vähendada 250 ml-ni. Töötlemine: Töötage segatud tasandussegu 30 minuti jooksul. Materjali võib kasutada spaatliga kuni 10 cm sügavuste aukude/laastude tasandamiseks ühes kihis. Järgmised kihid ja liimimine tuleb teha alles pärast materjali täielikku kuivamist. Sõltuvalt pealekandmise paksusest, aluspinnast ja ümbritsevast temperatuurist on kuivamisaeg ca 24 tundi. Kuivamisaeg: normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) ca 5 tundi; ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem.

Tarbimine

ühe mm kasutamispaksuse kohta → umbes 1,0 kg/m²

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 48 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, ümbritseva õhu ja aluspinna puhul. Järgige ohutuskaarti. Mitte kasutada alla +5 °C objekti ja ümbritseva keskkonna temperatuuril. Tööriistad kohe pärast kasutamist veega puhastada. Hoidke pakendit tihedalt suletuna jahedas ja kuivas kohas. Hävitage ainult tühjad mahutid ringlussevõtuks. Kõvenenud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. Jäätmekood nr EWC 06 02 99. GISCODE

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

ZP1. Madal kromaat sisaldus vastavalt ELi määruse 1907/2006 XVII lisa (47). Kehtivad ohutuskaardid on kättesaadavad meie kodulehel www.baufan.de.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.